


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 2 Ö, 5A, unverzögert

DF22AM2

EAN Code : 3389119407571

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	DF22
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Betrieb der Hilfskontakte	Unverzögert
Zusammensetzung des Polkontakts	2 NC
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys (TeSys DF)
Nennisolationsspannung U_i	250 VAC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 - 240 V AC AC-15 24 - 240 V DC DC-13
[I _{th}] konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Min. Schaltstrom	30 mA
Min. Schaltspannung	10 V
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	Db
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	3,3 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
VPE 1 Gewicht	28,0 g

VPE 2 Art	Doboz
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,513 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)