

Universal Steckdosenleiste 12-fach

Art-Nr.: 0200x00122301 (1,5 m Zul.) | 0200x00122303 (3 m Zul.) | 0200x00122305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft





Universal Steckdosenleiste 12-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0200x00122301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00122303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0200x00122305 (5 m Zul.)		EAN 401209602402 6 VPE 10 EAN 401209602433 0 VPE 10 EAN 401209602450 7 VPE 7
		846 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 838 mm Befestigungsmaß