

特点

- 不锈钢 304 扳钮闩锁和挂钩
- 可调拉闩锁
- 抛光表面
- 手动操作且易于使用的扳钮和紧固件夹
- 用过中心紧固件拉闩锁

不锈钢、

RS 库存号: 124-1912



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 可调扳钮门锁由不锈钢制成。当您的食品容器或航海设备需要防腐蚀门锁时，可调门锁是最佳的解决方案。可用选项：665-9948-不锈钢 304 搭扣锁 665-9945-钢、镀锌搭扣锁搭扣锁是一种机械紧固件，也称为中心紧固件、拉紧门锁和快速释放紧固件，在锁定时提供安全且易于紧固。独特的凸轮作用设计使搭扣锁坚固可靠，快速释放功能意味着可以快速打开。选择扳钮门锁时，您需要考虑它将承受的最大负载，因为每个门锁和挂钩设计用于提供最大负载。RS PRO 具有各种扳钮门锁和门门锁，以适合大型或小型应用，包括高强度门锁，可锁定，可调和不可调选项。

一般规格

材料	不锈钢
可调节	是的
应用	箱和容器，外壳，工业机械，食品容器和航海设备，轻型应用。

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
----------	--------------------------

