

M18 FCS552-0X

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS & PLASTIQUE 57 MM

- Délivre une puissance d'une scie circulaire filaire équivalente, avec une autonomie allant jusqu'à 200 coupes de pin de 90 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB3
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Crochet de suspension en métal durable pour un rangement facile et rapide
- Lame de Ø165 mm, des coupes jusqu'à 57 mm de profondeur permettant de couper 3 x 18 mm panneaux OSB
- Équipée d'un adaptateur d'extraction de poussières DEK26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Souffleur intégré pour dégager le trait de coupe
- Coupe biseau jusqu'à 50°
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™


Inclus dans le kit

Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box

Réf

4933493588