



DEUTSCH

Datenblatt

Best.-Nr.: 262-0274

11-teiliger Satz Torx-Biteinsätze von RS Pro aus S2-Stahl; T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60



Produktdetails

TORX-Biteinsätze

Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl

Schraubendreherbits aus S2-Stahl, gehärtet und angelassen für den Einsatz bei hoher Beanspruchung

Die Schiene mit Haltestange kann an der Wand montiert oder in der Rollschrank-Aufbewahrungsbox verwendet werden

Länge der Schraubendreherbits: 50 mm

Inhalt des Kits		
Beschreibung	Stück	Inhalt
TORX-Biteinsätze	11	<ul style="list-style-type: none">• Torx-Biteinsätze, je 1 x T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60• Schiene mit Haltestange

Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Camcar/Textron Inc.



DEUTSCH

Technische Daten:

Kopftyp	Torx
Typ	Biteinsatz
Größe	TS; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60
Anzahl der Teile	11
Material	S2-Stahl