



Principales

Gamme de produit	Harmony XB2
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Mécanisme complet
Nom de l'appareil	XB2B
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Spécificité de l'opérateur	Bouton à tête bombée
Type de commande	Bouton-poussoir lumineux
Description des bornes ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	maintenu
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.