

## MERKMALE

- Durable und leicht
- Korrosionsbeständig
- Beständig gegen Fette und Öle
- Gute elektrische und thermische Isoliereigenschaften
- Beständig gegen eine Vielzahl von Temperaturen

## RS Pro, M5-Käserkopf, 12 mm Nylonschlitz, einfach

RS Best.-Nr. 527-735



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Eine hochwertige Maschinenschraube mit einem Schlitz-Zylinderkopf von RS PRO für einfaches Festziehen mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge. Diese Maschinenschraube hat ein metrisches Gewinde und besteht aus hochwertigem Nylon, das sie stark, leicht und korrosionsfest macht. Nylon verfügt außerdem über ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften, womit diese Maschinenschraube ideal für den Einsatz in elektronischen Anwendungen ist.

## Allgemeine

<b>Kopfform</b>	Käse
<b>Antriebstyp</b>	Schlitz
<b>Anwendungen</b>	Waschmaschinen, Haushaltsgeräte, tragbare Geräte, Elektronik und Leiterplatten, gewerbliche Maschinen, Kfz-Teile

## Mechanische

<b>Gewindegröße (metrisch)</b>	M5
<b>Länge metrisch</b>	12mm
<b>Werkstoff</b>	Nylon
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Gewindesteigung</b>	0.8mm



RS Stock No.	Thread Size	Length (L) (mm)
<a href="#">527-656</a>	M3 x 0.50	20
<a href="#">527-684</a>	M4 x 0.70	12
<a href="#">527-690</a>	M4 x 0.70	16
<a href="#">527-707</a>	M4 x 0.70	20
<a href="#">527-735</a>	M5 x 0.80	12
<a href="#">527-779</a>	M6 x 1.00	12
<a href="#">527-785</a>	M6 x 1.00	16
<a href="#">527-791</a>	M6 x 1.00	20
<a href="#">527-808</a>	M6 x 1.00	25
<a href="#">527-814</a>	M6 x 1.00	30
<a href="#">527-971</a>	M3 x 0.50	6
<a href="#">527-987</a>	M3 x 0.50	12
<a href="#">527-993</a>	M3 x 0.50	16

