

Manomètre à tube manométrique, série acier inoxydable

Type 131.11

Item no.: 48504718

Description	
Exécution	EN 837-1
Diamètre	050 mm
Classe de précision	Cl. 2,5
Etendue de mesure	0...16 bar
Unité	bar
Raccordement process	G 1/4 B
Position du raccord	arrière centré
Matériaux	
Matériau élément de mesure pression	Système de mesure acier inox 316
Mouvement	acier inox
Cadran	Aluminium blanc
Aiguille	aluminium, noir
matériau du boîtier	Acier inox 1.4301
Voyant	Polycarbonate
Conditions de fonctionnement	
Température ambiante	-40 ... +60 °C
Indice de protection	IP 54
Options	
Exécution spéciale	Dégraissé

