

Datasheet

9 Piece 1/2 inch Square Drive Insulated Socket Set

RS 库存号 [231-7912](#)



说明:

9 件装 1/2 in. sq. 驱动绝缘套筒套件，相当于 26 件装。Mettrinch 套筒设计用于驱动平面而非边角，因此适用于公制/英制、A/F、Whitworth、BSF 和 BA 六角螺母和螺栓。所有工具均由高级铬钒钢制成，并采用黄色和红色两个对比绝缘层进行绝缘。这样可以目视检查是否有损坏。制造符合 VDE 标准，并随附高可见塑料箱。1/2 in. sq. 驱动可逆棘齿具有套筒锁定装置快速释放按钮。使用的绝缘材料具有极佳的机械和电气特性（超过 -20°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 的温度范围），在各个制造阶段中至少在 10000 V、50 Hz 下经过 3 分钟测试。绝缘层可正向粘结到工具上，具有耐冲击性和阻燃性，且可耐受大多数酸。为确保绝缘材料损坏后仍可目视判断出是否安全，外层为“橙色”，内层为“白色”。这些工具经过专门设计，在用户在带电系统上或此类系统附近作业时，提供针对带电作业、意外接触、“闪络”现象的保护，并保证可耐受高达 1000V 的电压。

**特征:**

- 材料: CV、镀铬
- 所有工具表面: PVC 浸渍绝缘
- 使用寿命较长的手动工具, 可耐受高达 1000V 交流和 1500V 直流电流。

Mettrinch 套筒套件 1000 V, 9 个零件, 内含:	套件编号2317912	件数:	重量: 2800 g	标记:
可反转棘齿360 号	½,	1	668 g	+ 2 + 3
延长杆	½, 长 125 mm	1	206 g	+ 2
套筒扳手 ½ 驱动	10 mm + 3/8	1	62 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	13 mm + ½	1	63 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	14 mm + 9/16	1	64 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	16mm + 5/8	1	72 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	17mm + 11/16	1	83 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	19mm + ¾	1	98 g	+ 3
套筒扳手 ½ 驱动	20/21mm + 13/16	1	105 g	+ 3

1 = 1000 V

2 = 双三角形

3 = VDE + GS 符
号

我们确认这些产品的制造过程符合 DIN EN 60900:2004 标准