

特点

- 自调整操作
- 人机工程学设计，带防滑手柄
- 可调钳口、用于精密作业
- 内置电线切割器
- 多个独立刀片，在导体周围安装

RS Pro 剥线钳、0.08mm → 6.0mm

RS 号: 763-9804



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro pro 提供的这款半自动剥线钳是一种快速高效的剥离 pvc 电线绝缘层的解决方案。该工具轻便 Durable 、具有可调钳口、用于精密作业、且可容纳各种电线尺寸。

一般规格

电缆类型	pvc 电线
剥离范围	27 至 10AWG
最小尺寸	0.08mm
最大尺寸	6.0mm
材料	内置条形挡块、用于恒定条形长度 内置电线切割器可用于端部修整
表面	人机工程学设计，带防滑手柄
应用	剥线钳主要由电工或机械师使用、但是在任何 diy 工具箱中、都能在家中获得相同的体验

机械规格

总长度	203mm
重量	193g

认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
经 vde 认证	否

