

Scheda prodotto

Caratteristiche

VDI9873

Actassi splitter, 2 telephone, analog, 18 x 45 mm



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Blocco sdoppiato

Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Lockring Spina Pittogrammi
Posizione del collegamento	Technical room
Tipo di connettore	1 RJ45 maschio connector hub 2 femmina RJ45 connector analogico telephone
Larghezza	18 mm
Altezza	45 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
----------------------	-------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione REACh
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Regolamento RoHS della Cina	<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.