

φ19mm带灯按钮  
银触点

分销方  
Rs-online



82-5151.1113.B002



<https://rs-online.eao.com/component/82-5151.1...>

您的产品:

---



82-5151.1113.B002  
φ19mm带灯按钮银触点

#### 正面

正面尺寸:	Ø 22 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	不锈钢
前挡圈形状:	平面的

#### 安装

安装开孔:	Ø 19 mm
安装类型:	面板安装

#### 操作

灯罩颜色:	银色
灯罩材质:	不锈钢
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	不透明
符号:	待机
发光颜色:	红色
发光形状:	环

#### 电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

cosφ 0,75 ... 0,8

电压

120 VAC

240 VAC

24 VAC

电流

5 A

3 A

1 A

触点:	1 FS
工作电压:	12 V AC/DC
工作电流:	7 mA
额定工作电压 <b>Ue</b> :	250 VAC
额定绝缘电压 <b>Ui</b> :	250 V
开关额定值:	240 V
电气寿命:	50 000 cycles of operation
耐电强度:	1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min
污染等级:	2,根据 EN IEC 60947-1
热电流 <b>Ith</b> :	5 A

### 机械特性

端子:	焊接端子, 2.8 x 0.5 mm
触点材质:	银
开关动作:	自复位
开关系统:	快动开关元件
机械寿命:	1 百万次
操作力:	4 ... 7 N
操作行程:	约 3 mm
拧紧力矩:	0.5 ... 0.6 Nm
重量:	0.018 kg

## 环境条件

正面IP等级:	IP65 , IP67
工作温度:	- 30 °C ... + 70 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	最大 500 m / s <sup>2</sup> 根据 IEC 60068-2-27
耐振动能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐候性:	湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

## 证书

标准认证:	CB, CCC, C UL, UL
符合标准:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

## 其他

简述:	φ19mm带灯按钮银触点, 自复位, 240 V , 12 V AC/DC, 1 FS, 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 不锈钢, 红色, 待机, 银色
照明种类:	单LED
外壳大小:	19 mm
接线图:	

组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 焊接端子  
B = 螺钉端子