

Eine Reihe von erstklassigen, professionellen Lösungen für alle, die im Dunkeln oder in der Höhe arbeiten

Mehr Information auf bit.ly/RS-Petzl oder petzl.com

HELME

Mit CENTERFIT und FLIP&FIT für einen sicheren Sitz und einem DUAL-Kinnband für Arbeiten in der Höhe und am Boden. Unsere Stirnlampen lassen sich ebenfalls leicht integrieren. EN 397 & EN 12492 zertifiziert.



VERTEX ®

A010AA00 // **RS 186-0259**



VERTEX ® VENT

A010CA00 // **RS 186-0261**

STIRNLAMPEN

Die ARIA 2R ist wasserdicht (IP67), stoßfest (IK07) und sturzsicher bis zu 2 Meter. Die PIXA und die DUO S eine hohe Leistung bietet.



ARIA ® 2R 600 lumens
E071AA00 // **RS 251-7314**



PIXA ® 450 lumens
E120AA00 // **RS 311-754**



DUO S 1100 lumens
E80CHR UK // **RS 191-9533**

FREIES HÄNGEN

Effiziente und zuverlässige Ausrüstung für die Arbeit in der vertikalen Umgebung.

ASAP'SORBER
L071AA01 // **RS 215-6060**



I'D ® Descender
D020AA00 // **RS 186-0265**



ASAP ® LOCK
B071BA00 // **RS 181-2203**



AVAO ® EUR
C071BB01 // **RS 313-521**

AUFFANGGURT

Schnell anzulegender, einfach einzustellender und bequemer Auffanggurt



NEWTON FAST
C073CA01 // **RS 217-5616**



ABSORBICA ® Y MGO
Fall Arrest Lanyard
L012CB00 // **RS 311-722**

GRILLON

Work Positioning Lanyard
L052AA00 // **RS 178-3416**



VOLT ®
C072AA01 // **RS 215-6020**

ARBEITSPPOSITIONIERUNG

Der Industriestandard für Auffangurte und Verbindungsmitte



Access the inaccessible®

rep Kontakt: ewaddington@petzl.co.uk