

CARACTERISTIQUES

- Peut tester plusieurs câbles
- La sonde de toner incluse permet le test
- Localiser et identifier la distance d'une ouverture ou d'un court-circuit Circuit
- Mesurer la longueur d'un câble avec TDR
- Ecran LCD rétroéclairé facile à lire

Testeur de câble réseau RS Pro F, RJ12, RJ45, 2670

RS code commande : 146-6833



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentation du testeur de câble réseau RS Pro avec sonde de traceur de câble LAN, un kit de testeur hautes performances idéal pour le dépannage et le test de plusieurs câbles tels que UTP, STP, CAT et coaxial. Le testeur de câble est doté d'une interface conviviale avec un écran LCD rétroéclairé facile à lire, ce qui vous permet de visualiser les résultats rapidement et efficacement. La sonde de traceur de câble LAN est conçue pour identifier et suivre les fils ou les câbles dans un groupe sans endommager l'isolant et peut être utilisée avec n'importe quel générateur de tonalité pour identifier les fils.

Caractéristiques

Numéro de modèle	2670
Type d'équipement	Testeur de réseau
Type de connecteur	Connecteur RJ45, RJ12 (RJ11) et F.
Tonalité	Oui
Type d'affichage	(Testeur de câble) : module LCD (64 x 33 mm) (Sonde) : indicateur à LED
Applications	UTP, STP, Cat5, Cat6, coaxial

Spécifications

Source d'alimentation	Batterie 9 V c.c.
Type de pile	Alcaline

Spécifications mécaniques

Dimensions	(Testeur de câble) : 195 mm (L), 90 mm (l), 40 mm (H) (Sonde) : 230 mm (L), 60 mm (l), 28 mm (H)
Longueur	195 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	40 mm

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Plage de températures de stockage	-10 à 60 °C (14 à 140 °F)

Homologations

Conformité/certifications	Ce, RoHS
----------------------------------	----------



RS Article No.	Body type	Kind of Cable Tester	Conditions of Cable Tester	Display	Operating way	Battery type
146-6833	Plastic	LAN, TEL, COAX	PASS, OPEN, SHORT, CROSS, SPLIT.	Graphic LCD	Rubber Keypad	Alkaline 9VDC