

Kühlgerät, Dachaufbau, Kühlleistung 3850 W, 230V AC RAL 7035, 492x 496x 797mm (BxHxT), Innenkreislauf IP54, Außenkreislauf IP34



Ausführung	
Produkt-Markennamen	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Dachaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel maximal	75 dB
Betriebsdruck maximal zulässig	25 bar
Temperatur	
• des inneren Kühlkreislaufs minimal	20 °C
• des inneren Kühlkreislaufs maximal	46 °C
• des äußeren Kühlkreislaufs minimal	20 °C
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Anlaufstrom	38,2 A
Betriebsspannung	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	400 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	400 V
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
• des Sicherungseinsatzes Bemessungswert	18 A
• für Motor maximaler Nennwert	9 A
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Heizung	Nein
• Thermostat	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
Mechanischer Aufbau	
Höhe	496 mm
Breite	492 mm
Tiefe	797 mm
Einbauort	Dachaufbau
Nettogewicht	83 kg
Material	Stahl
Temperatur des äußeren Kühlkreislaufs maximal	50 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2	E

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
	 EG-Konf.	
	Bestätigung	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6440-5DE40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6440-5DE40

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

15.04.2025 

