

## CARATTERISTICHE

- Spina BNC
- Il corpo nichelato fornisce una qualità costruttiva per impieghi pesanti
- I contatti dorati assicurano la massima efficienza
- Metodo di terminazione del serracavo
- Impedenza 50  $\Omega$
- Frequenza di funzionamento di 4GHz
- Materiale di isolamento: PTFE

## Connettore BNC diritto per montaggio su cavo RS Pro 50 $\Omega$ , connettore maschio RG58A

Codice RS: 546-4875



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## Descrizione del prodotto

Connettori maschio coassiali RF BNC da 50 Ohm con accoppiamento a baionetta e terminazione con serracavo. Questi connettori maschio con serracavo Coax RF diritti BNC da 50 Ohm sono dotati di un corpo nichelato, contatto centrale placcato oro e sono adatti per l'uso con una varietà di tipi di cavo coassiale RF.

## Specifiche generali

<b>Tipo di connettore coassiale</b>	Connettore BNC
<b>Sesso</b>	Maschio
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio su cavo
<b>Metodo di terminazione</b>	Morsetto
<b>Orientamento corpo</b>	Diritto
<b>Tipo di cavo</b>	RG58A
<b>Paratia</b>	No
<b>Placcatura corpo</b>	Nichel
<b>Materiale di contatto</b>	Ottone
<b>Placcatura contatto</b>	Oro
<b>Tipo</b>	BNC
<b>Applicazione</b>	Collegamento antenna, modem via cavo, telecomunicazioni, apparecchiature mediche, Satcom, CCTV

## Specifiche elettriche

<b>Impedenza</b>	50ohm
<b>Polarità</b>	Normale
<b>Frequenza di funzionamento</b>	4GHz

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	EN613140
<b>Standard MET</b>	Conformità RoHS



**Dimensions:**

Units: mm (in)

