



## Répartit.tétrapol.125A

KJ125B

### Caractéristiques

Nombre de pôles	4 P
Courant assigné nominal	125 A
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 35mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 35mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5Nm
Nombre de modules	10
Hauteur produit installé	96 mm
Largeur produit installé	170 mm
Profondeur produit installé	44 mm
Directive européenne RoHs	conformité volontaire