TE600B3R3J ✔ 生産可能

CGS | CGS TE

型番: 1879451-7

3.3 Ω, Wire Wound, Power Resistor, 389 x 40 x 81 mm, 2 Termination, Loose Piece - Box, 5 %, 600 W, ±440 ppm/°C, Solder Lug Termination, CGS TE

TE.comを見る>

受動部品 > 抵抗器 > シャーシ マウント抵抗器 > 巻線抵抗器: 鉱物、2.5 Kw



抵抗器のタイプ: **パワー レジスタ**

パッシブ部品の寸法: 389 x 40 x 81 mm

結線数: 2

実装方法: **バラ端子 - ボックス**

パッシブ部品の公差: 5 %

すべて 巻線抵抗器: 鉱物、2.5 Kw (685)

特徴

製品のタイプの特徴

抵抗器のタイプ	パワー レジスタ
エレメントのタイプ	巻線

構成の特徴

レジスタ数	1

電気的特性

定格電圧	2500 V
パッシブ部品の公差	5 %
抵抗クラス	最大 1kΩ
抵抗値	3.3 Ω
電力定格	600 W

結線の特徴

結線数	2
シャーシ マウント型抵抗器の結線のタイプ	はんだラグ

機械的アタッチメント

シャーシ マウント型抵抗器のマウントのスタイル	ブラケット

寸法

パッシブ部品の寸法	389 x 40 x 81 mm

使用条件

使用温度範囲	-55 – 155 °C
温度係数	±440 ppm/°C

実装の特徴

実装方法	バラ端子 - ボックス

製品コンプライアンス


コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	除外規定によりRoH指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC）No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2023年1月(233) 候補リストの表記: 2022年6月(224) REACH SVHCを含まない
ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR /PVC　が無いこと
はんだ処理能力	半田付け工程には該当しません。

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: CAT-C339-T2201
巻線抵抗器: 鉱物、2.5 Kw

関連シリーズ | CGS TE



RJ11 コネクタ(1)



RJ14 コネクタ(4)



RJ22 コネクタ(5)



RJ25 コネクタ(4)



RJ45 コネクタ(30)



シャーシ マウント抵抗器(747)


この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:1879455-1
巻線抵抗器: 鉱物、2.5 Kw



TE製品番号:926893-1
UNIV.M-N-L.SOCKET CONTACT



TE製品番号:1375819-1
CST-100 II CONTACT TIN PLT

書類

製品図面

TE 600W 3R3 5% Bracket

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1879451-7_BB.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1879451-7_BB.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_1879451-7_BB.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したこととなります。

データ シート/カタログ ページ

4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL

英語

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英語

8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS

英語

High Power Wire wound Resistor Type TE Series

英語