

Datenblatt:

Ladestation IQ 1xT13 + 1xUSB-A 36W + 1xUSB-C PD 45W 1.5m ws

Kleine Ladestation als idealer Reisebegleiter und Problemlöser für die Ladung aller elektronischen Geräte.

1 Steckplatz T13 und jeweils eine USB-A und USB-C

Kontaktbuchse ermöglichen das Aufladen von Kameras, Phones, Pads usw. Anschlusskabel Td 3x1/T12. Kabellänge 1.5m.

Ein unverzichtbarer Helfer auf Reisen - überall dort wo es zu wenig Steckdosen hat.



Artikelnummer 50 00028
EAN 7611007159368
Einheits Nr. 986770003
Einheit STK
Verpackungseinheit 4
Verpackungsmasse
Bruttogewicht
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	iQ
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 (1x), USB-A (1x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Antirutschpad
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Zusatzfunktionen	USB-A Ladebuchse + USB-C PD 45W Ladebuchse
Produkthöhe	35 mm
Produktbreite	105 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	0.300 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung