



ITALIANO

## Datasheet

# Vertical Steel Toggle Clamp 75kg Holding Force

Codice RS [254-642](#)



### Specifiche:

- Struttura in acciaio zincato
- Impugnatura in vinile per il massimo comfort dell'operatore
- Perno di arresto regolabile per un maggiore angolo di apertura
- Fornito con mandrino in acciaio e un coperchio in neoprene completo di dadi e rondelle
- Rivetti solidi
- La maniglia si blocca in posizione verticale
- Il mandrino si regola sia in verticale che in orizzontale
- Disponibile anche in acciaio inox
- Elementi opzionali
- Modello 261404 Mandrino con punta in neoprene
- Modello 254816 Perno a piedino girevole
- Cappucci in neoprene modello 261432 per l'uso con mandrino a piedino girevole

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.

**Dimensions:**