# SDS-Plus MX4 25 x 450 - 1 pc
## PUNTE SDS-PLUS MX4 4 TAGLIENTI

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.

Nuovo design del tagliente per una facile foratura, maggiore precisione e maggiori prestazioni sulle armature.

Tagliente in carburo saldato sul corpo della punta (5-10 mm) e tagliente in carburo incastonato e saldato sul corpo della punta (12-32 mm) per una maggiore durata.

Geometria a 4 scanalature: La geometria a 4 eliche ad alto volume garantisce una rimozione ottimale di polvere e detriti.

Punta di centraggio

per una facile foratura a punti con precisione millimetrica.

Certificate PGM

Made in Germany.





| | |
|---|---|
| ø (mm) | 25 |
| Article Number | 4932356509 |
| Lunghezza totale (mm) | 450 |
| Lunghezza utile (mm) | 400 |
| Preforo con punta di lunghezza ridotta e stesso diametro. | ✓ |
| Quantità confezione | 1 |