

### Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Antenne
Hauptfarbton	Schwarz
Farbton	Schwarz

### Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0
Physikalische Schnittstelle	0 x
Kabellänge	3 m
Antennenverstärkung	9 dBi
Integrierte Schnittstellen	1 Antenne
Montagehalterung	Magnetband
Höhe	120 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...93 %
Schutzart (IP)	IP20

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.