Cadre de marquage au sol A4 adhésif non permanent

Références	180804	**Quantité d'unité de vente**	1 Paquet
Couleur	Jaune	**EAN à l'unité de vente**	4005546726007
Conditionnement	Boîte de 10 pièces	**Poids brut de l'emballage**	817.2 G
Code EAN du produit	4005546726007	**Pays d'origine**	GB



Logos et récompenses

Description produit

- Cadre de marquage au sol pour l'identification avec possibilité d'insérer du papier
- S'utilise au format portrait ou paysage
- Bande adhésive non permanente à appliquer sur le sol
- Application simple : le papier au format A4 est placé sous le cadre d'identification et reste protégé par le contour adhésif
- Selon ASR A1.5-1,2 « Sols », selon DIN 51130 « Antidérapant » (groupe R) R9
- Couleur de cadre, jaune de signalisation, similaire à RAL 1003
- Mesures du cadre de visualisation : 297 x 210 mm (l x H)

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Cadre de marquage au sol A4 adhésif non permanent

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	401
Hauteur extérieure (mm)	314
Dimension extérieure profondeur / longueur	0.4 mm
Format / Format (pour)	A4
Orientation Format	Portrait / paysage
Marque	DURABLE
Largeur (mm)	297
Hauteur (mm)	210
Forme	A4
Auto-adhésif	Amovible
Force adhésive	Normal
Résistance à l'abrasion	Normal
Couleur spéciale	Similaire à RAL 1003 jaune de sécurité
Zone d'application	Zone de marche
Norme technique	ASR A1.5/1.2 ''Sols'' selon DIN 51130 Résistance au glissement (groupe R) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181