



| | | | |
|--|---|---|---|
| Technische Daten | | Technical data | |
| Umgebungstemperatur | SBS 4/LED: -15°C / +90°C SB 8/LED: -15°C / +80°C | Operating temperature range | SBS 4/LED: -15°C / +90°C SB8/LED: -15°C / +80°C |
| Werkstoffe | | Materials | |
| Gehäuse / Griffkörper | TPU, selbstverlöschend | Housing / Molded body | TPU, self-extinguishing |
| Kontaktträger | M8: TPU, selbstverlöschend SBS 4/LED: M12: PA | Insert | M8: TPU, self-extinguishing SBS 4/LED: M12: PA |
| Kontakt | CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet | Contact | CuZn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated |
| Gewindebuchse / Rändelschraube/-mutter / Sechskantschraube/-mutter / Hülse | CuZn, vernickelt | Receptacle shell / knurled screw/nut / hexagon screw/nut / sleeve | CuZn, nickel-plated |
| O-Ring | FKM | O-ring | FKM |
| Mechanische Daten | | Mechanical data | |
| Schutzart | IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen. | Degree of protection | IP 67 Only in locked position with its proper counterparts or dust covers. |
| Elektrische Daten | | Electrical data | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ | Contact resistance | ≤ 5 mΩ |
| Nennstrom bei 40°C | 2 A pro Steckplatz / 2 A max. gesamt | Nominal current at 40°C | 2 A per outlet / 2 A max. total |
| Nennspannung | 10–30 V DC | Nominal voltage | 10–30 V DC |
| Bemessungsspannung | 32 V | Rated voltage | 32 V |
| Isolationswiderstand | > 10 ⁹ Ω | Insulation resistance | > 10 ⁹ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 3 | Pollution degree | 3 |
| Zubehör (inkl.) | | Accessories (incl.) | |
| ZVK | 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse | ZVK | 2 dust covers for unused sockets |
| ZBS | 10 Beschriftungsschilder | ZBS | 10 attachable labels |

| Bestellbezeichnung Designation | Ausführung Version | Mantel Outer jacket |
|--|-----------------------|---|
| SBS 4/LED 3 | 4-fach / 4 ports |  |
| SB 8/LED 3-333/... M | 8-fach / 8 ports | PUR halogenfrei / halogen free  |
| Standardlängen: 5 M / 10 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage. | | Standard lengths: 5 M / 10 M Other cable lengths or cable specifications on request. |