

特点

- 镀锌钢结构
- 易于检查是否损坏
- 减震
- 高耐磨性
- 疲劳额定值为工作负载极限的 1 倍 20 000 次循环

RS Pro 螺栓 M20 x 27mm

RS 号: 673-664



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些来自我们 RS Pro pro 品牌的吊环螺栓旨在用于螺纹方向的线性牵引负载。这些吊环螺栓经过验证、并随附测试证书。

一般规格

类型	吊环螺栓
工作负载限制	1.6t
材料	碳钢

机械规格

直径	27mm
螺纹尺寸	M20
螺纹长度	32mm
套圈直径	40mm
套圈厚度	14mm
眼外径	59mm
总高度	97mm
应用	张紧电线、固定负载

安全标准

符合标准	BS BD 或 EDEDEDED
------	------------------

