



Inter horaire 1 voie 24h 1M + rés.

EH011

Caractéristiques

Nombre de pas de programmation	96
Type de programmeur	analogique
Cycle	journalier
Cycle de programmation	24 H
Finesse de programmation	15 mn
Réserve de marche	? 120 h
Temps de charge pour la réserve de marche en heure	120
Changement été / hiver	manuel
Fréquence assignée	50 Hz
Pouvoir de coupure	16A 250V AC1
Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm ²
Tension d'alimentation	230V AC
Indice de protection IP	IP20
Nombre de modules	1
Précision de marche	1
Réserve de marche	200 h
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C
Type de contact	1 inverseur
Température de stockage	-10 à 55 °C