



Save as PDF



Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1550 case

Innenabmessungen :
46.8 x 35.5 x 19.3 cm (18" x 14" x 8")



Wasserdicht, bruchfest und staubdicht

- Leicht zu öffnender zweistufiger Verschluss
- Offener Zellkern mit solider Wandkonstruktion - stark und leicht
- O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil
- Ergonomischer Griff mit Gummiummantelung
- Edelstahlbeschläge und Schlosssicherung
- 2 Schichten Würfelschaumstoff und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Individuelles Namensschild auf Wunsch erhältlich
- Bedingungslose Qualitätsgarantie



Schwarz Silber Gelb Orange Desert_tan

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1550 case TECHNISCHE DATEN

Außenabmessungen (L x W x D)		Interior Dimensions (L x W x D)	
52.4 x 42.8 x 20.6 cm (21" x 17" x 8")		46.8 x 35.5 x 19.3 cm (18" x 14" x 8")	
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe	
4.4 cm (2")	14.9 cm (5.87")	19.3 cm (7.62")	
Deckeltiefe	Bodentiefe	Gesamttiefe	
4.4 cm (1.75")	14.9 cm (5.87")	19.3 cm (7.62")	
Gewicht mit Schaumstoff	Gewicht ohne Schaumstoff	Auftrieb max.	
5.4 kg. (11.9 lbs)	4.8kg (10.58 lbs.)	31.7 kg (69.89 lbs.)	
Temperaturbereich			
-40 / 99° C (-40 / 210° F)			

Personalized Nameplate Available

1550 Case Certificates

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41/STANAG 4280
- ATA 300

Materials

Gehäuse	Verschluss	O-Ring Deckel	Stifte
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Schaumstoff	Ausgleichsschraube	Ausgleichsventil	O-Ring, Ausgleich
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Konfiguration

Kat. #	Beschreibung
1550	Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1550 case

Peli protector cases - Waterproof peli cases - 1550 case Zubehör

Kat. #	Beschreibung