

Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC 24 V,
1,0 W, Wedge-Base W2 X 4,6 d,







Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Glühlampe
Art des Leuchtmittels		Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels		klar
Ausführung der Fassung		W2 x 4,6d
Produktbestandteil		
• Vorwiderstand		Nein
• Diode		Nein
• Lampentransformator		Nein
• Leuchtmittel		Ja
Spannungsart zur Betätigung		AC/DC
Betriebsspannung		
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	24 ... 24
— bei 60 Hz Bemessungswert	V	24 ... 24
• bei DC Bemessungswert	V	24 ... 24
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	%	10

relative negative Toleranz der Betriebsspannung	%	-15
aufgenommener Strom bei Bemessungswert der Versorgungsspannung maximal	mA	40
Ausführung des elektrischen Anschlusses		sonstige
Befestigungsart		Sonstige

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	Sonstige spezielle Prüfbescheinigungen

Prüfbescheinigungen	sonstiges
Sonstige	Bestätigungen Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB2908-1AC>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB2908-1AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB2908-1AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AC&lang=de

letzte Änderung:

18.04.2019