

HFBR-4597Z

HFBR-4597Z 塑料光纤压接工具

Currently Viewing:

Overview ▼

Overview



塑料光纤终端有四种连接器类型：单工、单工锁定、双工和双工锁定。所有连接器与通用链路部件相配时都为卡口连接。单工连接器有颜色编码，以便于识别发射器和接收器连接。双工连接器配有钥匙以便插入时正确辨别方向。如果 POF 电缆/连接器将被用于极端操作温度或将要经历频繁且宽泛的温度循环，那么可以使用 RTV 粘合剂来增强电缆/连接器的连接（详见塑料连接说明）。连接器由阻燃的 VALOX UL94 V-0 材料制成（UL 文件号 E121562）。

Features

- 符合 RoHS 标准
- 与 Broadcom 通用连接器链路家族产品和光纤组件兼容
- 1 毫米直径的塑料光纤 (POF) 的两个级别：低成本标准 POF，有 0.22 dB/m 的常见衰减；或高性能超低损耗的 POF，有 0.19 dB/m 常见衰减

Lifecycle Status

Active

Substance Compliance



Specifications

Specification	Value
Lifecycle	Active
Distrib. Inventory	Yes

