

DCH253M2-QW

Perforateur burineur SDS-plus XR 18V 4Ah Li-Ion 2.1J

5035048439104



Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.1J Régime à vide (tr/min) : 0-1200 Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 26/24/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-4500 Niveau de vibrations (m/s²) : 6.6 Perform & Protect

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Meilleur de sa catégorie en termes de vibration (6,6m/s²)
- Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 24 mm
- Batteries 4 Ah 18V pour une meilleure autonomie et une plus longue durée de vie
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger
- Lampe LED pour une meilleure visibilité
- Indicateur de charge de batterie
- Indicateur de charge de batterie

Specifications techniques :

- - Capacité de perçage (bois) : 26 mm
 - Capacité de la batterie [Impérial] : 4 Ah
 - Poids (y compris la batterie) : 3.1 Kg
 - - Capacité de perçage (métal) : 13 mm

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Batteries XR 4 Ah Li-ion avec indicateur de charge (x2)
- Chargeur XR multi-voltage (x1)
- Mallette de transport (x1)

DCH253M2-QW

Perforateur burineur SDS-plus XR 18V 4Ah Li-Ion 2.1J

5035048439104



Produit faisant partie de la série DCH253M2

Ref	Titre
DCH253M2-GB	Marteau perforateur SDS-Plus 3 modes 18V XR Li-Ion 4Ah
DCH253M2-QW	Perforateur burineur SDS-plus XR 18V 4Ah Li-Ion 2.1J