

## MERKMALE

- Ergonomische Mehrkomponenten-Griffe
- Optimale Ausgewogenheit von Drehmoment und Steuerung
- Hohe Qualität
- Robuster Werkzeugkasten

# 82-teiliger mechanischer Werkzeugsatz von RS Pro mit Box

RS Best.-Nr. 136-3412



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese hochwertige 82-teilige 1/2-Zoll-Steckschlüssel- und Handwerkzeugsatz von RS PRO ist ideal für Mechaniker. Dieser Werkzeugsatz enthält zahlreiche Werkzeuge, die sorgfältig zu einem umfassenden Satz ausgewählt wurden, ideal für Heimwerker und Profis. Lieferung mit Werkzeugbox, um Ihre Werkzeuge geschützt, organisiert und sicher zu halten. Das Kit enthält eine grundlegende und nützliche Auswahl von Schraubendrehern, Buchsen, Schraubenschlüsseln und Zangen und weiteres Zubehör. Die Werkzeuge sind robust und werden viele Jahre gute Dienste leisten.

## Allgemeine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Satztyp</b>          | Mechanisch  |
| <b>Inhalt</b>           | Meißel, Seitenschneider, Fühllehren, Hammer, Innensechskantschlüssel, Messer, Zange, Körner, Ratsche, Schraubendreher, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Bandmaß, Spannungsprüfer |
| <b>Anzahl der Teile</b> | 82  |
| <b>Speichertyp</b>      | Box   |
| <b>Anwendungen</b>      | Reparatur-, Wartungs-, Heimwerkerprojekte   |

## Sortiment enthält

| Name   |
|--|
| Flachmeißel 21 x 150 mm  |
| Körner: 4 x 120 mm   |
| Paralleler Splinttreiber 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm x 150 mm                       |
| Hämmer mit weicher Stirnseite  |
| Kugelhammer; 16 oz.  |
| Edelstahllineale; 30 mm  |
| Wasserpumpenzange (Kastengelenk/PVC); 250 mm                                   |
| Kompaktes Bandmaß; 3 x 16 mm   |
| Fühlerlehre (metrisch); 0,05 bis 1,00 mm                                       |
| Universalmesser  |
| Doppelgabelschlüssel; 5 x 5,5 mm, 6 x 7 mm, 8 x 10 mm                          |
| 12-teiliger Kombinationsschlüsselsatz  |
| 1/2-Zoll-Dr.-6-Punkt-Steckschlüssel; 18 Stück plus 4 Zubehör                   |
| Umschaltbare 1/2-Zoll-Dr.-Ratsche mit Schnellfreigabe                          |
| 1/2-Zoll-T-Gleitgriffe von Dr.   |
| 1/2-Zoll-Dr.-Verlängerungsstange; 125 mm                                       |
| 1/2-Zoll-Dr.-Verlängerungsstange; 250 mm                                       |
| 1/2-Zoll-Dr.-Kreuzgelenk   |
| L-Innensechskantschlüsselsatz, 18-teilig - metrisch/zöllig                     |
| Spitzzange; 160 mm   |
| Seitenschneider; 160 mm  |
| Kombizange; 180 mm   |
| Pozidriv® -Schraubendreher; PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm                          |
| Schlitzschraubendreher; 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 150 mm |
| Einpoliger Spannungsprüfer (kurz)  |

|  |
|--|
| Kurzer Schlitzschraubendreher; 5,5 x 25 mm     |
| Kurzer POZIDRIV® -Schraubendreher; PZ2 x 25 mm |
| Vorhängeschloss                                |

## Zulassungen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| VDE-/1000-V-Zulassung | Nein |
|-----------------------|------|

