



注:

- ▲ [A] 面より 2mm の範囲で測定
- ▲ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセプタクルコンタクトは型番 172773, 172775 (他)
- 4. 製品規格 No.108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない。

-7	白
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172498-1	自然色
番号	色



DESCRIPTION (WIRE RANGE)	WIRE INSULATION DIA	REF. NAME
— mm/AWG —	—	13極 プラグハウジング マルチインターロックコネクタ (MIC) マークII
PLG MATERIAL	PLG FINISH	SIZE LOC. PART NO.
ナイロン樹脂	—	C J C-172498
P REVISED PER ECO-11-005294 RK HMR 11APR 02 LTR: (X) REVISION RECORD DR. CHK. DATE		DR. <i>[Signature]</i> 1/15/02 CE <i>[Signature]</i> 1/15/02 APP. <i>[Signature]</i> 1/15/02
DR. SCALE: 2-1 REV. P SHEET 1/1		CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST