

VN 01 016 0001 (1)
1) 2) 3) 4) 5)

- 1) Lieferausführung: VN = Einzelkontakt 100 Stück
ZN = Bandkontakt mit 100 bzw. 200 Stück
HN = Bandkontakte mit 2000 Kontakten (Kontaktzuführung rechts)
TN = Bandkontakte mit 2000 Kontakten (Kontaktzuführung links)
- 2) Kontaktart: 01 = Kontaktstift
02 = Kontaktbuchse
- 3) Kontakt Ø: z. B. 016 $\hat{=}$ 1,6 mm
- 4) Ausführungsvariante (Anschlussquerschnitt), z.B. 0052: 0,09 - 0,25 mm²
0046: 0,35 - 0,5 mm²
0047: 0,75 - 1,0 mm²
- 5) Oberfläche: (1) = versilbert
(2) = vergoldet
(4) = vergoldet für hohe Anforderung