

发光元件

45-320.2E16

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-320.2E...>

您的产品:



45-320.2E16 发光元件

安装

组件安装类型: 底座安装

操作

发光颜色: 红色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC

耐冲击电压: 4 kV

光亮度: 450 - 1120 mcd

机械特性

端子: 螺钉端子

连接细节 1: 单芯 2 x (1.0 ... 1.5 mm²)
- 带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)

连接细节 2: 细绞线
- 不带接线头 2 x (0.5 ... 0.75 mm²)
- 不带接线头 2 x (0.5 ... 1.5 mm²)
- 用于辅助触点的 AWG 电缆 2 x (18 ... 14)

重量: 0.02 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他


简述:

发光元件, 螺钉端子, 红色, 24 V AC/DC, 底座安装

提示:

发光元件的底座安装只能与外壳一起使用

接线图:



外形尺寸:

