

# DuraTouch® 34-755

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ

V VINYL

SPRITZER

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	TRÄGER-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
34-755	Vinyl	n.V.	Glatte Ausführung.	Rollrand	Transparent	4.0	6½, 7½, 8½, 9½	240	0.12	100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton



## BESCHREIBUNG

- Eine wirtschaftliche Alternative zu Haushaltshandschuhen aus Naturgummilatex. Geringerer Kostenaufwand für Hand-/Produktschutz bei häufigem Handschuhwechsel.
- Keine Nähte, daher keine Undichtigkeiten oder Risse. Flüssigkeitsdicht, keine Schwachstellen.
- Vorgepudert. Erhöhter Tragekomfort, leichtes An-/Ausziehen ohne Reißgefahr. Die Handschuhe enthalten kein Talkumpuder, das die Produkte kontaminieren könnte.
- Beidseitig tragbar. Kostensparend und bequem:



EN 374

KATEGORIE III



## Einmalhandschuh aus Vinyl. Beidseitig tragbar

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen
- Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten
- Laboranalyse
- Lebensmittelverarbeitung
- Landwirtschaft
- Wartungsarbeiten

Druckdatum: 02-04-2015

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**