

A670 - Gant CS anti-coupe F en PU J13**Collection:** Resistant à la coupure**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 144**information produit**

Un renfort pouce / index ajoute une durabilité supplémentaire. Utilisable avec la plupart des appareils tactiles La doublure respirante de calibre 13 assure un ajustement et une dextérité excellents. Le revêtement de la paume en PU offre une adhérence sûre dans les environnements de manipulation secs et légèrement huileux. L'étiquette réfléchissante augmente la visibilité du gant dans des conditions de faible luminosité.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43F)
EN 407 2020 (X1XXXX)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A6)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)
ANSI/ISEA 105: 2016 (3)

Caractéristiques

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau de coupe ANSI A6



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A670 - Gant CS anti-coupure F en PU J13

Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/26650-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A670K8RXS	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360949	15036108849724
A670K8RS	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0620	0.0778	5036108360925	15036108849700
A670K8RM	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0680	0.0778	5036108360918	15036108849694
A670K8RL	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0710	0.0778	5036108360901	15036108849687
A670K8RXL	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0880	0.0778	5036108360932	15036108849717
A670K8RXXL	Noir	54.0	36.0	40.0	0.0940	0.0778	5036108360956	15036108849731