











Zubehör optional / accessories optional



M / scale 1:5

 Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:

- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 /terminal length 3,6 ±0,5
- gekürzte Anschlusslänge 2-3,2 ±0,3 /shortened length 2-3,2 ±0,3

(b)

Gewindebolzen threaded bolt	023177	237	2,54	3,6	B#4	6,4	3,7		3,2	25			
	023172				BM3								
Nietmutter/ riveted nut	023187	237	2,54		NM#4	–	3,7						
	023182				NMM3	–							
Rohrniet / rivet	043071	137	2,54		ROKL	–	3,8						
	023167	237			ROKL	–							
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.- stufe class	Reihen- abstand distance between rows		A* Anschluss- länge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side			Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Standardverpackung: Karton 084115 und Gefache 084108
 packaging: cardboard box 084115 and separator 084108

Verpackungseinheit: 25 St.
packaging unit: 25 pcs


⑥ Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
 Part marking according to specification 474238

Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinnt
terminals: tin plated


Layoutvorschlag
recommended layout



Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 18-24,
30-39, 48, 49

Replacement for drawing
number 003885
from 06.06.2004

b	0020-16	14.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenuebernahme	13.07.2020	Wiederkehr
Index	Änderung/change	Datum/date	Name
Gewicht/weight:	Werkstoff/material:		Oberfläche mm²/surface mm²:
Maßstab/scale: 2:1	Maßangaben in/dimensions units: mm		Veredelung/refinement:
Toleranzen/tolerances	Datum/date	Name	Benennung/name
ISO 2768-mK	Bearbeiter/drawn: 08.07.2014	Fuchs	TMC-P 15 LP03 BA 6, 7
ISO 8015	Geprüft/checked: 29.09.2014	Hokenmühle	TMC-P 15 LP03 type 6, 7
Projektion/projection			Zeichnungs-Nr./drawing number 324272
			Blatts/
Kd_Zg./custom.-drawing:			Ersatz fuer/substitute to: