


Yコネクタ
QSMY-3
部品番号: 153370



データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	1.6 mm
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
質量	3.7 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	適用チューブ外径: 3mm
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 3mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス