




ANNEAUX PLASTIQUE - 6 MM								
	Anneaux plastique 6 mm - 10-20 feuilles (80g) Dos rond 21 boucles Pas de 14,28 mm							
	Coloris	Noir		Blanc		Bleu		Rouge
Référence	5345307	5330302	5345005	5330003	5345106	5330102	5345204	5330202
Quantité par paquet	100	25	100	25	100	25	100	25
Conditionnement de vente	10	10	10	10	10	10	10	10
Gencod packaging	0077511534539	0077511533037	0077511534508	0077511533006	0077511534515	0077511533013	0077511534522	0077511533020
Gencod carton de regroupement	20077511534533	10077511533034	10077511534505	10077511533003	20077511534519	10077511533010	10077511534529	10077511533027
Dimensions packaging (H x L x P mm)	322 x 94 x 44	332 x 56 x 16	322 x 94 x 44	332 x 56 x 16	322 x 94 x 44	332 x 56 x 16	322 x 94 x 44	332 x 56 x 16
Dim carton de regroupement	246 x 212 x 338	118 x 136 x 346	246 x 210 x 340	118 x 136 x 346	246 x 212 x 338	118 x 136 x 346	246 x 212 x 338	118 x 136 x 346
Poids packaging (en kg)	0,28	0,08	0,28	0,08	0,28	0,08	0,28	0,08
Poids carton de regroupement	3,10	0,92	3,16	0,92	3,10	0,92	3,10	0,92

PRODUITS COMPATIBLES
Perforeliureurs par anneaux plastique Fellowes : STARLET STAR PULSAR QUASAR GALAXY ORION

