

## MERKMALE

- **Schnelle Installation**
- **Starker Klebesockel**
- **Kabelbindern vertikal oder horizontal einfädeln**
- **Schraubenlöcher für zusätzlichen Halt**
- **Einfache Kabelmontage**

## Selbstklebende natürliche Kabelbindermontage von RS Pro: 26,3 mm x 26,3 mm, max. 5,6 mm Kabelbinderbreite

RS Best.-Nr. 865-9704



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer anderen Fläche mit einem Kabelbinder entwickelt. Für besseren Halt sind Montagelöcher für Schrauben vorhanden. Die 4-Wege-Bauweise ermöglicht es Ihnen, Kabelbinder entweder vertikal oder horizontal nach der Montage einzufädeln.

## Allgemeine

<b>Serie</b>	HC
<b>Farbe</b>	Natürlich
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Menge</b>	100
<b>Brandverhalten</b>	Selbstverlöschend
<b>Selbstklebend</b>	Ja
<b>Befestigungsmethode</b>	Klebstoff
<b>Anwendung</b>	Kabelmanagement und Kabelordnung

## Mechanische

<b>Länge</b>	26.3mm
<b>Breite</b>	26.3mm
<b>Durchmesser der Befestigungsbohrung</b>	5mm
<b>Breite der Kabelbinderaufnahme</b>	5.6mm
<b>Höhe</b>	6mm

## Zulassungen

Normen erfüllt

UL 94 V-2

