

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTE DENTURE CROISEE


KFLOB-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-07-28 10:38:52





DESCRIPTION

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTE DENTURE CROISEE

PRECISE Avec sa forme d'ogive et sa denture croisée à bout pointu, ces fraises lime rotative en carbure de tungstène apportent précision et robustesse dans toutes vos opérations sur l'acier. Conditionnement unitaire.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	d (mm)	Forme	H (mm)	Grain	Vitesse (tr/mn)	Garantie
KFLOB-6	6	Ogivale	18	Carbure de silicium	/	C
KFLOB-12	12	Ogivale	25	Carbure de silicium	/	C
KFLOB-10	10	Ogivale	20	Carbure de silicium	/	C

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-07-28 10:38:52



KFLOB-8	8	Ogivale	20	Carbure de silicium	/	C
---------	---	---------	----	---------------------	---	---

Garantie appliquée**C | Consommable**

Les produits de cette catégorie ne sont pas échangés et sont liés à un phénomène d'usure normale.

>> [En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-07-28 10:38:52

