

## 特点

- 高速 hdmi 电缆、带以太网
- hdmi 19 引脚连接器类型
- ul 20276 标准

# RS Pro hdmi 电缆、公口对公口 - 2m

RS 号: 121-2780



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 10m hdmi (高清多媒体接口) 电缆是 19 引脚公对公、带以太网。该电缆支持高质量视频和音频、还具有低烟无卤 pvc。该电缆符合 ul 20276 标准

## 一般规格

电缆类型	hdmi 到 hdmi
连接器 a	公 HDMI
接头 a 性别	公
连接器 a 型	hdmi 19 引脚
接头 b	公 HDMI
接头 b 极性	公
连接器 b 型	hdmi 19 引脚
最大分辨率	4K 超高清
屏蔽	铜箔
外层护套材料	pvc
护套颜色	黑色
应用	计算机显示器、数字广播、蓝光播放器、游戏控制台

## 电气规格

额定电压	30V
------	-----

## 机械规格

长度	2m
----	----

认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	ul 20276

