



| Stückliste | | | |
|------------|------|---------------------|---|
| OBJEK | Anz. | Artikelnr. | Bezeichnung |
| 1 | 1 | MAT0170105 | Han D® Insert |
| 2 | 25 | MAT0170233 | Crimp contact 0,14 - 0,37 mm ² |
| 3 | 1 | MAT01733705 | D-Sub connector DC-37 |
| 4 | 2 | MAT01733706 | D-Sub screw lock |
| 5 | 1 | MAT0177608 | Han A® Housing |
| 6 | 6 | NOR-10131 | DIN 985 - M3 - V2A |
| 7 | 4 | NOR-10549 | DIN 912 - M3x12 - V2A |
| 8 | 1 | RL-DC-BL-30-BX-01-P | Metal sheet Base-30 |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| Freigabe | Datum: | Name: | Unterschrift: |
| Für Entscheidungen über die Geeignetheit der von igus® zu liefernden Produkte für bestimmte Anwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Die ausschließliche Verantwortung des Kunden für die Konstruktion und/oder Verwendung liegt auch dann beim Kunden, wenn igus in die Entwicklung eines vom Kunden geschaffenen Produktes einbezogen wird und dabei, etwa durch Ratschläge oder Empfehlungen, mitwirkt. | | | Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten |
| Werkstoff: | | | |
| mit <input type="text"/> gekennzeichnete Maße sind Prüfmaße | Maßstab: 1:2 | Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe | |
| Zeichnungsänderungen: | Bauteilvolumen: | Nennmaßbereich | über bis |
| | | DIN ISO 2768-m | ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 |
| Zeichnungsstand: 22.12.2015 | | Zeichnungsnummer: RL-10389 | |
| Datum Name | | Connection Part | |
| erstellt | 22.12.2015 F. Berger | | |
| geprüft | | Base-30 | |
| igus® Plastics for longer life® | | Harting Connector | |
| Spicher Str. 1a 51147 Köln www.igus.de | | Artikelnummer: RL-DC-BL-30-BX-01 | |
| Index | Änderung | Datum | Name |
| Dateiname: RL-DC-BL-30-BX-01.idw | | Blatt 1 A3 | |