

Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Deckensäule Bodensäule
Produkt- oder Komponententyp	Bodenbefestigung

Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Zweiseitig
Art der Bodensäule	Zweiseitig
Farbton	Grau (RAL 9007)
Menge pro Satz	Satz à 1
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Spannmontage
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Länge	156 mm
Höhe	38 mm
Breite	125 mm
Marktsegment	Kleingewerbe Gebäude

Montage

Normen	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) 
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich