

MERKMALE

- Hergestellt aus ABS-Kunststoff
- Perfekt zum Transport mehrerer Behälter ohne übermäßige Belastung
- Griff kann bei Nichtgebrauch abgenommen werden
- Verstellbarer Griff aus verzinktem Stahl
- Belastbarkeit: 100 kg

RS Pro Kunststoffpuppe, 625 x 420 mm, 100 kg Last

RS Best.-Nr. 760-4195



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS Pro Transportwagen für den Transport von Eurobehältern. Für den Einsatz mit Behältern 725-9167, 725-9161, 725-9170, 725-9158 und 725-9151.
 Dolly-Basismaß mit Rollen ohne Platte für zusätzlichen Griff
 Außenmaße: 609 x 411 x 168 mm
 Innenmaße: 600 x 400 x 20 mm

Allgemeine

Typ	Puppe
Anzahl der Stufen	1
Radtyp	Rolle
Radmerkmale	Drehbar
Rahmenmaterial	Kunststoff
Radmaterial	Nylon
Bremsen	Nein
Anwendungen	Lagerhäuser, Büros, Vertriebszentren, Einzelhandel

Mechanische

Belastbarkeit	100kg
Raddurchmesser	100mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	625 mm x 420 mm
Plattformlänge	625mm
Plattformbreite	420mm