

MERKMALE

- Kohlenstoff-Federstahlmaterial
- Vernickelte Oberfläche
- Gegenstände können sicher befestigt werden
- Verschiedene Größen und Stärken von Spaltringen
- Geteilte Ringe werden in Packungen zu je 20 Stück geliefert

RS Pro Split-Ring

RS Best.-Nr. 866-557



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO RS Pro Split-Ringe sind Schlüsselzubehör und können für verschiedene Projekte verwendet werden. Spaltringe können auch als Splinte bezeichnet werden und sind eine Art von Drahtbefestigung, die eine Kreisform hat und in der Regel zur Befestigung von Gegenständen an einem Schlüsselring verwendet wird.

Optionen umfassen:

866-490 - Außendurchmesser 9,5 mm, Innendurchmesser 7,95 mm, Drahtgröße 0,92 Ringstärke 1,75

866-513 - Außendurchmesser 16 mm, Innendurchmesser 13,4 mm, Drahtgröße 1,22, Ringstärke 2,35

866-529 - Außendurchmesser 20 mm, Innendurchmesser 17,2 mm, Drahtgröße 1,37, Ringstärke 2,6

866-535 - Außendurchmesser 25 mm, Innendurchmesser 21,2 mm, Drahtgröße 1,84, Ringstärke 3,3

866-541 - Außendurchmesser 28 mm, Innendurchm. 24,5 mm, Drahtgröße 1,62, Ringstärke 2,94

866-557 - Außendurchmesser 30 mm, Innendurchmesser 26,0 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,56

866-563 - Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 27,6 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,56

866-579 - Außendurchmesser 38 mm, Innendurchm. 33,9 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,7

Allgemeine

Typ	Schlüsselring
Menge pro Paket	20
Material	Kohlenstoff-Federstahl
Anwendungen	Schlüssel, Schlüsselanhänger, Beutelcharme, Handwerk und Schmuck, Projekte, Trageschlaufen

Mechanische

Außendurchmesser	30mm
-------------------------	------

