

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



51-031.006



<https://rs-online.eao.com/component/51-031.00...>

お客様の製品:



51-031.006 アクチュエーター

前面

フロント寸法: Ø 18 mm

フロント形状: 丸形

取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流: 42 VDCで100 mA

電気強度: 2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、part 15に準拠

機械的特性

端子: ユニバーサル端子, 2 x 0.5 mm

締め付けトルク: フィキシングナット 最大 0.5 Nm

重量: 0.005 kg

周辺条件

IP前面保護等級: IP65、DIN EN 60529に準拠

使用温度: - 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認

保存温度: - 40 °C ... + 85 °C

耐衝撃性: 10 ~ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p (IEC 60068-2-6に準拠)



寸法図:



- A = 半田端子
- B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm