



Bedienungsanleitung

DEUTSCH

BRUTREGLER

Lagernummer: 8751245



77 x 35 DIN-Größe Digitaler EIN/AUS Brutregler

- 4-stellige Anzeige
- PTC Eingang
- 3 Ausgang
 - Heizungsregler-Ausgang
 - Bruthorde-Wender-Ausgang
 - Alarmsteuerungsausgang
- Wählbare Temperaturregelung (EIN/AUS oder PID)
- Autotune PID
- Sollwertgrenzen
- Manueller Start des Wenders über Bedienfeld
- Alarmparameter
- Einstellbarer interner Summer je nach Alarmsituationen
- Passwortschutz für Programmierbereich,
- CE-Kennzeichnung gemäß Europäischen Normen



Spezifikation

Eingänge

Temperaturwiderstand-Sensoreingang: PTC

Ausgänge

Relaisausgänge : 5 A@250 V ~ bei Ohmscher Last (Wärmeleistung)

: 3 A@250 V ~ bei Ohmscher Last (Alarm und Bruthorde-Wenderleistung)

Umweltbewertung und physikalische Spezifikation

Betriebstemperatur : -40 °C bis +80 °C / -30 °C bis +80 °C

Feuchtigkeit : 90 % max. (Nicht kondensierend)

Schutzklasse : NEMA 4X (Ip65 frontseitig, Ip20 rückseitig).

Supply Voltage

230V~ (±%15) 50/60Hz - 1.5VA

Maße

77x35mm

Elektrische Verdrahtungen

