



WR3000MER 230V

Item No: T0053368870N

Unité d'alimentation 3 canaux

KEY FEATURES

- + Unité d'alimentation WR 3M, 3 canaux avec fer à souder WP 120, fer à dessouder DSX 120 et fer à air chaud HAP 200
- + Grand kit universel pour toutes les tâches de réparation
- + Fer à dessouder DSX 120: même attitude de travail comme pour les fers à souder traditionnels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	103mm
Longueur	280mm
Dimensions L x l x h	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Dessoudage	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Par une prise jack située 3,5mm (état d'origine: mise à la terre directe)
Air chaud (picto)	Yes
Conforme à la CIB	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Nombre de canaux	3
Libération de surintensité	2.0 A
Pouvoir	400 W
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Plage de température °C	50 - 550 °C
Plage de température °F	150 - 950 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
USB	Oui
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	7.30 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage