



SPL-350 | SPIRIT LEVEL WITH WORKLIGHT

- 350 Lumen LED spirit level worklight
- Light-up spirit level vial & red laser pointer
- Tough ABS & aluminium construction
- Glow-in-the-dark strip around the LED
- Strong rear & side magnets
- Strong holster with belt clip
- Smart Memory - remembers last mode used
- IPX4 water resistant
- High quality 3.7V 800mAh Li-ion battery
- Battery level & charging indicator
- Low battery warning flash, reminds to charge
- Fast 2A USB-C charging - 1.5 hr charge time
- 1m high quality USB-C charging cable included

BATTERY 3.7V 800mAh Li-ion
WEIGHT 177g
DIMENSIONS H 55 x W 90 x D 25mm

LUMEN 350LM | **RUNTIME** 1-25H | **BEAM** 23M | **IP RATING** IPX4



SPL-350 | NIVEAU À BIVRE AVEC LAMPE DE TRAVAIL

- Lampe de travail à niveau à bulle à LED de 350 lumens
- Fiole de niveau à bulle lumineuse et pointeur laser rouge
- Construction robuste en ABS et aluminium
- Bande phosphorescente autour de la LED
- Aimants arrière et latéraux puissants
- Étui solide avec clip de ceinture
- Smart Memory - mémorise le dernier mode utilisé
- Résistant à l'eau IPX4
- Batterie Li-ion 3.7V 800mAh de haute qualité
- Indicateur de niveau de batterie et de charge
- Un avertissement de batterie faible clignote pour rappeler de charger
- Chargement rapide USB-C 2A - Temps de charge de 1.5h
- Câble de chargement USB-C de haute qualité de 1m inclus

BATTERIE 3.7V 800mAh Li-ion
POIDS 177g
DIMENSIONS H 55 x W 90 x D 25mm

LUMEN 350LM | AUTONOMIE 1-25H | FAISCEAU 23M | ÉVALUATION IPX4



SPL-350 | WASSERWAAGE MIT ARBEITSLICHT

- 350 Lumen LED-Wasserwaagen-Arbeitsleuchte
- Beleuchtete Wasserwaage und roter Laserpointer
- Robuste ABS- und Aluminiumkonstruktion
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die LED
- Starke Magnete an der Rückseite und an den Seiten
- Robustes Holster mit Gürtelclip
- Smart Memory - merkt sich den zuletzt verwendeten Modus
- IPX4 wasserdicht
- Hochwertiger 3.7V 800mAh Lithium-Ionen-Akku
- Batteriestands- und Ladeanzeige
- Warnblinken bei niedrigem Batteriestand, erinnert ans Aufladen
- Schnelles 2A USB-C-Laden – 1.5 Stunden Ladezeit
- 1m hochwertiges USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE 3.7V 800mAh Li-ion
GEWICHT 177g
ABMESSUNGEN H 55 x W 90 x D 25mm

LUMEN 350LM | **LAUFZEIT** 1-25H | **STRAHL** 23M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX4



SPL-350 | WATERPAS MET WERKLAMP

- 350 Lumen LED waterpas werklamp
- Verlichte waterpas en rode laserpointer
- Robuuste ABS- en aluminiumconstructie
- Glow-in-the-dark strip rond de LED
- Sterke magneten aan de achter- en zijkant
- Sterke holster met riemclip
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte modus
- IPX4 waterbestendig
- Hoogwaardige 3.7V 800mAh Li-ion-batterij
- Batterijniveau en oplaadindicator
- Waarschuwing voor lage batterij, knippert, herinnert eraan om op te laden
- Snel 2A USB-C opladen - 1.5 uur oplaadtijd
- Inclusief 1m hoogwaardige USB-C-oplaadkabel

BATTERIJ 3.7V 800mAh Li-ion
GEWICHT 177g
AFMETINGEN H 55 x W 90 x D 25mm

LUMEN 350LM | **BEDRIJFSTIJD** 1-25H | **LICHT BUNDEL** 23M | **IP-KLASSE** IPX4



SPL-350 | NIVEL DE BURBUJA CON LUZ DE TRABAJO

- Luz de trabajo con nivel de burbuja LED de 350 lúmenes
- Nivel de burbuja iluminado y puntero láser rojo
- Construcción robusta de ABS y aluminio.
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del LED
- Potentes imanes traseros y laterales
- Funda resistente con clip para cinturón
- Memoria inteligente: recuerda el último modo utilizado
- Resistente al agua IPX4
- Batería de iones de litio de 3.7V y 800mAh de alta calidad
- Indicador de nivel de batería y carga
- La advertencia de batería baja parpadea para recordarle que debe cargarla.
- Carga rápida USB-C de 2A: tiempo de carga de 1.5 horas
- Cable de carga USB-C de alta calidad de 1m incluido

BATERÍA 3.7V 800mAh Li-ion
PESO 177g
DIMENSIONES H 55 x W 90 x D 25mm

LÚMENES 350LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 1-25H | **HAZ** 23M | **CLASIFICACIÓN IP** IPX4



SPL-350 | LIVELLA A BOLLA CON LUCE DI LAVORO

- Lampada da lavoro a livella a LED da 350 lumen
- Fiala di livella luminosa e puntatore laser rosso
- Robusta struttura in ABS e alluminio
- Striscia fosforescente attorno al LED
- Potenti magneti posteriori e laterali
- Fondina robusta con clip da cintura
- Memoria intelligente: ricorda l'ultima modalità utilizzata
- IPX4 resistente all'acqua
- Batteria agli ioni di litio da 3.7V 800mAh di alta qualità
- Indicatore di livello della batteria e di carica
- Avviso di batteria scarica lampeggiante, ricorda di caricare
- Ricarica rapida USB-C 2A - tempo di ricarica 1.5 ore
- Cavo di ricarica USB-C di alta qualità da 1m incluso

BATTERIA 3.7V 800mAh Li-ion
PESO 177g
DIMENSIONI H 55 x W 90 x D 25mm

LUMEN 350LM | **DURATA** 1-25H | **FASCIO** 23M | **CLASSIFICAZIONE IP** IPX4



SPL-350 | POZIOMICA Z LAMPĄ ROBOCZĄ

- Poziomica robocza LED o mocy 350 lumenów
- Podświetlana poziomica i czerwony wskaźnik laserowy
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS i aluminium
- Świecący w ciemności pasek wokół diody LED
- Mocne magnesy tylne i boczne
- Mocna kabura z klipsem do paska
- Smart Memory – zapamiętuje ostatnio używany tryb
- Wodoodporność IPX4
- Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy 3.7V 800mAh
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii i ładowania
- Migający sygnał ostrzegawczy o niskim poziomie naładowania baterii, przypomina o konieczności naładowania
- Szybkie ładowanie 2A przez USB-C – czas ładowania 1.5 godz.
- W zestawie wysokiej jakości kabel ładujący USB-C o długości 1m

BATERIA 3.7V 800mAh Li-ion
WAGA 177g
WYMIARY H 55 x W 90 x D 25mm

LUMENÓW 350LM | **CZAS DZIAŁANIA** 1-25H | **WIĄZKA** 23M | **STOPIEŃ IP** IPX4



SPL-350 | SPIRIT LEVEL WITH WORKLIGHT

- 350 Lumen LED spirit level worklight
- Light-up spirit level vial & red laser pointer
- Tough ABS & aluminum construction
- Glow-in-the-dark strip around the LED
- Strong rear & side magnets
- Strong holster with belt clip
- Smart Memory - remembers last mode used
- IPX4 water resistant
- High quality 3.7V 800mAh Li-ion battery
- Battery level & charging indicator
- Low battery warning flash, reminds to charge
- Fast 2A USB-C charging - 1.5 hr charge time
- 3.2ft high quality USB-C charging cable included

BATTERY 3.7V 800mAh Li-ion
WEIGHT 6.2oz
DIMENSIONS H 2.1 x W 3.5 x D 0.9in

LUMEN 350LM | **RUNTIME** 1-25H | **BEAM** 75ft | **IP RATING** IPX4